



HZC311

Contact auxiliaire 1NO+1NC pour interrupteur 20A-160A

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	montage latéral
Fréquence assignée	50 Hz
Section de raccordement en câble souple	2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	2,5mm ²
Type de connexion	cage à vis
Nombre contact auxiliaire à ouverture	1
Nombre contact auxiliaire à fermeture	1
Nombre contact auxiliaire inverseur	0
Directive européenne WEEE	concerné
Température de service	-20...70 °C
Température de stockage/transport	-40...65 °C