



Barre sans socle, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm²

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 60 A

Architecture

Nombre de pôles 1

Matière

Couleur Bronze

Raccordement

Borne à vis (max) 1x 25 + 8x 16 + 8x 10 mm²

Dimensions

Longueur 121 mm

K156

