



K89000

Mini Borne sur rail DIN 2,5mm², 24A/300V, sans base de montage, Bleu

Caractéristiques techniques

Adapté à un conducteur flexible	Non
Accessoire	Non
Pièce détachée	Non
Courant assigné nominal	20 A
Profondeur produit installé	28 mm
Hauteur produit installé	18 mm
Largeur produit installé	6 mm
Puissance dissipée totale sous IN	0 W
Puissance dissipée avec câble	0 W
Couleur	bleu
Couleur	bleu
Couleur RAL	RAL 5002 - Bleu outremer
Matière	polyamide (PA)
Transparent	Non
Section de raccordement en câble souple	0,3 à 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0,14 / 2.5mm ²
Section de borne	1.5 mm ²
Type de connexion	cage sans vis
Avec leviers d'actionnement	Non
Directive européenne WEEE	concerné
Sans halogène	Non