



Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 18M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 1

Dimensions

Longueur 228 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Capacité

Nombre de modules 13

KB163NG

