



**Barre de pontage 1P 63A languette 10mm<sup>2</sup> bleu 18M**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Architecture**

Nombre de pôles 1

**Dimensions**

Longueur 228 mm

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide 10 mm<sup>2</sup>

Type de connection/prise Barre de pontage avec broche

**Capacité**

Nombre de modules 13

KB163NG

