



**Barre de pontage 1P 63A languette 10mm<sup>2</sup> bleu 18M**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Architecture**

KB163NG



Nombre de pôles	1
-----------------	---

**Dimensions**

Longueur	228 mm
----------	--------

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
-------------------------------------	---------

Tension assignée d'emploi Ue	415 - 415 V
------------------------------	-------------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>
-----------------------------------------	--------------------

Type de connexion / prise	Barre de pontage avec broche
---------------------------	------------------------------

**Capacité**

Nombre de modules	13
-------------------	----