



KB190B



## Barre de pontage 1P 100A languette 20mm<sup>2</sup> 57m

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 100 A

#### Architecture

Nombre de pôles 1

#### Dimensions

Longueur 1 000 mm

#### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 20 mm<sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre de modules 57