



KB190B



Barre de pontage 1P 100A languette 20mm² 57m

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 100 A

Architecture

Nombre de pôles 1

Dimensions

Longueur 1 000 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 20 mm²

Type de connection/prise Barre de pontage avec broche

Capacité

Nombre de modules 57