



KB190B

Barre de pontage 1P 100A languette 20mm² 57m

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles	1 P
Nombre de modules	57
Destiné aux références compatible	Modular devices
Tension assignée d'emploi Ue	415 V
Tension maxi d'utilisation	230 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Courant assigné nominal	100 A
Longueur	1000 mm
Pas	17.8 mm
Distance de fixation en pas de module	1
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1 phase
Couleur	gris
Section de raccordement en câble rigide	20 mm ²
Type de connecteur	barre à languette
Type de connexion	cage à vis
Nombre d'appareils pouvant être installés	57
Directive européenne WEEE	concerné
Isolé	Oui
Mots clés	Connectique