



## Barre de pontage 2P 63A languette 10mm<sup>2</sup> 24M

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

#### Architecture

Nombre de pôles 2

#### Dimensions

Longueur 420 mm

#### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm<sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre de modules 24

KB263C

