



KB280B



## Barre de pontage 2P 80A languette 16mm<sup>2</sup> 57M

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 80 A

#### Architecture

Nombre de pôles 2

#### Dimensions

Longueur 1 000 mm

#### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 16 mm<sup>2</sup>

Type de connection/prise Barre de pontage avec broche

#### Capacité

Nombre de modules 57