



### Barre de pontage 3P 80A languette 16mm<sup>2</sup> 57M

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 80 A

##### Architecture

Nombre de pôles 3

##### Dimensions

Longueur 1 000 mm

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 16 mm<sup>2</sup>

Type de connection/prise Barre de pontage avec broche

##### Capacité

Nombre de modules 57

KB380B

