



### Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm<sup>2</sup> 12M

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

##### Architecture

Nombre de pôles 4

##### Dimensions

Longueur 210 mm

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm<sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre de modules 12

KB463A

