



KB480B

Barre de pontage 3P+N 80A languette 16mm² 57M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 80 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Dimensions

Longueur 1 000 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 16 mm²

Capacité

Nombre de modules 57