



KB480B

Barre de pontage 3P+N 80A languette 16mm² 57M

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles	4 P
Nombre de modules	57
Destiné aux références compatible	Modular devices
Tension assignée d'emploi Ue	230 / 400 V
Tension maxi d'utilisation	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Courant assigné nominal	80 A
Longueur	1000 mm
Pas	17.8 mm
Distance de fixation en pas de module	4
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3 phases
Couleur	gris
Section de raccordement en câble rigide	16 mm ²
Adapté aux appareils avec connecteur neutre	Oui
Type de connecteur	barre à languette
Type de connexion	cage à vis
Nombre d'appareils pouvant être installés	14
Directive européenne WEEE	concerné
Isolé	Oui
Mots clés	Connectique