



KBN663A



Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 12m pour disjoncteurs 1P+N 1 module

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Dimensions

Longueur 214 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 400 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Type de connection/prise Barre de pontage avec broche

Capacité

Nombre de modules 12