



KBN863A



Barres de pontage 3P+N 63A languette 12 mod

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Dimensions

Longueur 218,20 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Type de connection/prise Barre de pontage avec broche

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

Capacité

Nombre de modules 12