


5



KD302M

## Barre de pontage pour 2 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²

## Caractéristiques techniques

Nombre de modules

Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A
Architecture	
Nombre de pôles	3
Dimensions	
Longueur	88 mm
Tension	
Tension assignée de tenue aux chocs	4 500 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	10 mm²
Type de connexion / prise	Barre de pontage avec fourche
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25 - 55 °C
Capacité	