



Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm² 57M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 3

Dimensions

Longueur 1 000 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4 500 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Capacité

Nombre de modules 57

KDN363B

