



Répartiteur à barrettes étagé 125A, 4 pole 2x 10-35mm²/10 x 2,5-16²par pole

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 129 mm

Profondeur 44 mm

Capacité

Nombre de modules 7,50

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm
uniquement pour appareil et kit 15

Installation, montage

Couple de serrage 1,50 - 1,50 Nm

KJ01C

