



KJ01C



**Répartiteur à barrettes étagé 125A, 4 pole 2x 10-35mm<sup>2</sup>/10 x 2,5-16<sup>2</sup>par pole**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 125 A

**Architecture**

Nombre de pôles 4

**Dimensions**

Hauteur 86 mm

Largeur 129 mm

Profondeur 44 mm

**Capacité**

Nombre de modules 7,50

**Usage interne uniquement**

Nombre de demi-modules de 17.5mm  
 uniquement pour appareil et kit 15

**Installation, montage**

Couple de serrage 1,50 - 1,50 Nm