



KJ01C

## Répartiteur à barrettes étagé 125A, 4 pole 2x 10-35mm<sup>2</sup>/10 x 2,5-16<sup>2</sup>par pole

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

#### Architecture

Nombre de pôles 4

#### Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 129 mm

Profondeur 44 mm

#### Capacité

Nombre de modules 7,50

#### Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm  
uniquement pour appareil et kit 15

#### Installation, montage

Couple de serrage 1,50 - 1,50 Nm