



Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 3x 6-35² / 11x 1,5-16² par phase

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Dimensions

Hauteur 96 mm

Largeur 170 mm

Profondeur 64 mm

Capacité

Nombre de modules 10

Installation, montage

Couple de serrage 2,50 - 2,50 Nm

KJ125B

