



KJ125B

Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 3x 6-35² / 11x 1, 5-16² par phase

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	125 A
Architecture	
Nombre de pôles	4
Dimensions	
Hauteur	96 mm
Largeur	170 mm
Profondeur	64 mm
Capacité	
Nombre de modules	10
Installation, montage	
Couple de serrage	2,50 - 2,50 Nm