



KJ160A



**Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70<sup>2</sup> / 3x 10-35<sup>2</sup> / 8x 2,5-25<sup>2</sup> par phase**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 160 A

**Architecture**

Nombre de pôles 4

**Dimensions**

Hauteur 96 mm

Largeur 162 mm

Profondeur 44 mm

**Capacité**

Nombre de modules 9

**Installation, montage**

Couple de serrage 5 - 5 Nm