



KN06P

Bornier phase sanvis 5x4mm² + 1x25mm²

Caractéristiques techniques

Fonctions

Adapté à un conducteur flexible	Non
---------------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
------------------------------	-------

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	34 mm
-----------------------------	-------

Hauteur produit installé	33 mm
--------------------------	-------

Largeur produit installé	30 mm
--------------------------	-------

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	0.008 kg
---	----------

Couleur	marron
---------	--------

Couleur	marron
---------	--------

Transparent	Non
-------------	-----

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------