



KN10P

Bornier phase sanvis 8x4mm² + 2x25mm²

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 1 P

Fonctions

Adapté à un conducteur flexible Non

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 230 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 63 A

Dimensions

Profondeur produit installé 34 mm

Hauteur produit installé 33 mm

Largeur produit installé 45 mm

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.011 kg

Couleur marron

Couleur marron

Transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE concerné