



KN14E

Bornier terre sanvis 11x4mm² + 3x25mm²

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 1 P

Fonctions

Adapté à un conducteur flexible Non

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 230 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 63 A

Dimensions

Profondeur produit installé 34 mm

Hauteur produit installé 33 mm

Largeur produit installé 60 mm

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.015 kg

Couleur vert/jaune

Couleur vert

Transparent Non

Standards

Directive européenne WEEE non concerné