



KN14P



### Bornier phase sanvis 11x4mm<sup>2</sup> + 3x25mm<sup>2</sup>

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

##### Architecture

Nombre de pôles 1

##### Dimensions

Hauteur 33 mm

Largeur 60 mm

Profondeur 34 mm

##### Tension

Tension nominale 230 - 230 V

##### Matière

Couleur Marron