



KN18E

Bornier terre sanvis 14x4mm² + 4x25mm²

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles	1 P
Adapté à un conducteur flexible	Non
Tension nominale	230 V
Courant assigné nominal	63 A
Profondeur produit installé	34 mm
Hauteur produit installé	33 mm
Largeur produit installé	75 mm
Poids du cuivre contenu dans le produit	0.018 kg
Couleur	vert/jaune
Couleur	vert
Transparent	Non
Directive européenne WEEE	non concerné