



KN99E

10 cavalier pont bornier sanvis terre, 1Set=10 pièces

Caractéristiques techniques

Adapté à un conducteur flexible	Non
Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Tension nominale	230 V
Courant assigné nominal	63 A
Largeur produit installé	12 mm
Poids du cuivre contenu dans le produit	0.079 kg
Couleur	vert
Couleur	vert
Transparent	Non
Directive européenne WEEE	non concerné