



KR95P

### Borne de jonction 95mm<sup>2</sup>

#### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	sur le rail de transport conformément à DIN EN 50022
Courant assigné nominal	232 A
Profondeur produit installé	82.8 mm
Hauteur produit installé	97.6 mm
Largeur produit installé	25 mm
Couleur	gris
Couleur	gris foncé
Matière	polyamide (PA)
Section de raccordement en câble souple	25 / 95mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	25 / 95mm <sup>2</sup>
Type de connexion	cage à vis
Directive européenne WEEE	concerné