



Borne de passage-neutre, 2.5mm², 800V/24A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 24 A

Dimensions

Hauteur 48,50 mm

Largeur 44,50 mm

Profondeur 5 mm

Installation, montage

Montage Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 4 mm²

Matière

Couleur Bleu

Matière Polyamide (PA)

Connectivité

Type de connection/prise Borne à vis

KXA02NH

