



KXA04LH

**Borne de passage-phase, 4mm<sup>2</sup>, 800V/32A, connection à vis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Hauteur	48,50 mm
Largeur	44,50 mm
Profondeur	6 mm

**Installation, montage**

Montage	Rail DIN
---------	----------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Matière**

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

**Connectivité**

Type de connection/prise	Borne à vis
--------------------------	-------------