



**Borne de passage-phase, 4mm<sup>2</sup>, 800V/32A, connection à vis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 32 A

**Dimensions**

Hauteur 48,50 mm

Largeur 44,50 mm

Profondeur 6 mm

**Installation, montage**

Montage Rail DIN

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Matière**

Couleur Gris

Matière Polyamide (PA)

**Connectivité**

Type de connection/prise Borne à vis

KXA04LH

