



KXA10N



**Borne de passage-neutre, 10mm<sup>2</sup>, 400V/57A, connection à vis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 57 A |
|-------------------------|------|

**Dimensions**

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 51,50 mm |
| Largeur    | 58 mm    |
| Profondeur | 10 mm    |

**Installation, montage**

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Rail DIN |
|---------|----------|

**Raccordement**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 10 mm <sup>2</sup>   |
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |

**Matière**

|         |                |
|---------|----------------|
| Couleur | Bleu           |
| Matière | Polyamide (PA) |

**Connectivité**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Type de connection/prise | Borne à vis |
|--------------------------|-------------|