



**Borne de passage-phase, 35mm<sup>2</sup>, 400V/125A, connection à vis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 125 A

**Dimensions**

Hauteur 51,50 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 16 mm

**Installation, montage**

Montage Rail DIN

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 35 mm<sup>2</sup> max.

Section de raccordement en câble rigide 50 mm<sup>2</sup> max.

**Matière**

Couleur Gris

Matière Polyamide (PA)

**Connectivité**

Type de connection/prise Borne à vis

KXA35L

