



L6855VERZ



Angle plat, FWK 30/50210, galvanisé

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	vissé
Hauteur intérieure	50 mm
Hauteur de goulotte	88 mm
Longueur	400 mm
Largeur intérieur	209 mm
Largeur de goulotte	250 mm
Mesure a	400 mm
Couvercle avec joint	-
Couleur	zingué
Matière	acier / plâtre
Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué
Angle fixe	90 °
Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
Section intérieure / utile	10450 mm ²
Plage angulaire	90 °
Configuration de la pièce de forme	Fond et couvercle
Sans halogène	Oui
Normering brandvertragende kanalen	DIN 4102-11
Classificatie brandvertragende kanalen	DIN 4102-11
Classe de résistance au feu	I 90
Poids	9.95 kg