



L6869

### Garniture d`etanchéité, FWK 30/99160

#### Caractéristiques techniques

##### Sécurité

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Classe de résistance au feu | 190 |
|-----------------------------|-----|

##### Architecture

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nombre de côtés résistants aux feu | 0 |
|------------------------------------|---|

##### Dimensions

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 142 mm |
|---------|--------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Hauteur intérieure | 99 mm |
|--------------------|-------|

|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 200 mm |
|---------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Largeur intérieur | 160 mm |
|-------------------|--------|

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Section intérieure/utile | 16 218 - 16 218 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|---------------------------------|

##### Matière

|         |        |
|---------|--------|
| Matière | Plâtre |
|---------|--------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Traitement de surface | Non traité |
|-----------------------|------------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Produit compatible avec | FWK 30 100x160 |
|-------------------------|----------------|