



L6961VERZ



**Angle intérieur, FWK 90/99160, galvanisé**

**Caractéristiques techniques**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Mode de fixation                       | vissé                    |
| Hauteur intérieure                     | 103 mm                   |
| Hauteur de goulotte                    | 196 mm                   |
| Longueur                               | 347 mm                   |
| Largeur intérieure                     | 154 mm                   |
| Largeur de goulotte                    | 250 mm                   |
| Mesure a                               | 347 mm                   |
| Couvercle avec joint                   | -                        |
| Couleur                                | zingué                   |
| Matière                                | acier / plâtre           |
| Groupe de matériau                     | acier, gypse             |
| Type de traitement de surface          | zingué                   |
| Angle fixe                             | 90 °                     |
| Perforation de socle                   | Avec poinçonnage de base |
| Section intérieure / utile             | 15862 mm <sup>2</sup>    |
| Plage angulaire                        | 90 °                     |
| Configuration de la pièce de forme     | Fond et couvercle        |
| Sans halogène                          | Oui                      |
| Normering brandvertragende kanalen     | DIN 4102-12              |
| Classificatie brandvertragende kanalen | DIN 4102-12              |
| Classe de résistance au feu            | E 30 - E 90              |
| Poids                                  | 20.92 kg                 |