



Porte-fusible combiné 1P 20A 380V L38 1M avec cartouche

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 20 A

Architecture

Nombre de pôles 1

Type d'organe de commande Manette

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles 2 000

Endurance mécanique nombre de manœuvres 5 000

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 2,70 W

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Fusible

Taille de l'élément fusible 10.3 x 38

L95100

