




LF1001009016



Goulotte 10010 blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	10 mm
Largeur	12 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	84 - 84 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	0
---	---

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK06
Classe de protection (IP)	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Eclisse incluse	Non
Avec film de protection	Non