



Goulotte 15015, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	15 mm
Largeur	15 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	150 - 150 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
---	---

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK06
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Non
Avec film de protection	Non

LF1501509010

