



LF1501509016A

## Goulotte de distribution 15x15 avec bande adhésive blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	15 mm
Largeur	15 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	150 - 150 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
---	---

#### Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK06
Indice de protection IP	IP30

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Non
Avec film de protection	Non