



LF2002009016A

Goulotte de distribution 20x20 avec bande adhésive blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	18 mm
Largeur	19 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	228 - 228 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
---	---

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Non
Avec film de protection	Non