



LF301G

Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 1A 500V AC 120kA

Caractéristiques techniques

Fusible

Caractéristique du fusible	gG
Taille de l'élément fusible	10.3 x 38

Courant électrique

Courant assigné nominal	1 A
-------------------------	-----

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	2,77 W
-----------------------------------	--------

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale	500 - 500 V