

С



LF301G

Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 1A 500V AC 120kA

Caractéristiques techniques

Courbe

Fusible	
Caractéristique du fusible	gG
Taille du fusible	10.3 x 38
Courant électrique	
Courant assigné nominal	1 A
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	2,77 W
Principaux attributs électriques	
Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1	120 kA
Tension	
Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale	500 - 500 V
Architecture	