



LF308PV



Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 8A

Caractéristiques techniques

Fusible

Caractéristique du fusible	gPV
Taille de l'élément fusible	10.3 x 38

Courant électrique

Courant assigné nominal	8 A
-------------------------	-----

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	2,55 W
-----------------------------------	--------

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	30 kA
--	-------

Tension

Type de tension d'alimentation	DC
Tension nominale	1 000 - 1 000 V