



LF312PV



### Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 12A

#### Caractéristiques techniques

##### Fusible

Caractéristique du fusible	gPV
Taille de l'élément fusible	10.3 x 38

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	12 A
-------------------------	------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	2,60 W
-----------------------------------	--------

##### Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	30 kA
--	-------

##### Tension

Type de tension d'alimentation	DC
Tension nominale	1 000 - 1 000 V