




LF4004049016



Angle intérieur pour goulotte LF 40x40mm blanc

Caractéristiques techniques

Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

Réglages

Plage angulaire 90 - 90

Dimensions

Hauteur 40 mm

Largeur 40 mm

Matière

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement de surface Non traité

Couleur Pure

Code RAL 9016

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 Non

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

Equipement

Avec film de protection Non

Produit compatible avec LFF 40x40